

Кабель двигуна NEBM-S1W15-E-7-Q7-LE6

Номер деталі: 1450946

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Маркування кабеля	Без тримача позначки
Електричне підключення 1, функція	Сторона польового пристрою
Електропідключення 1, проект	Прямокутний
Електричне підключення 1, тип підключення	Розетка
Електричне підключення 1, кабельна розетка	Кутовий
Електропідключення 1, технологія підключення	Sub-D
Електричне підключення 1, кількість контактів/жил	15
Електричне підключення 1, використані контакти/жили	10
Електричне підключення 2, функція	Сторона управління
Електричне підключення 2, тип підключення	кабель
Електричне підключення 2, технологія підключення	відкритий кінець
Електричне підключення 2, кількість полюсів/проводів	6
Електричне підключення 2, використані піни/проводи	6
Діапазон робочої напруги постійного струму	0 V...72 V
Номінальна робоча напруга постійного струму	24 V
Довжина кабелю	7 m
Властивості кабелю	підходить для енергетичних ланцюгів
Радіус вигину, рухома прокладка кабелю	80 mm
Діаметр кабелю	8 mm
Склад кабелю	6 x 0,75 mm ² Екранований
Номінальний переріз провідника	0,75 mm ²
Кінці проводів	Накінецьник
Ступінь захисту	IP65
Примітка щодо ступеня захисту	в змонтованому стані
Температура навколишнього середовища	-40 °C...80 °C
Температура навколишнього середовища з рухомих кабелем	-5 °C...80 °C
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EC RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Відповідно до правил RoHS Великобританії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження

Особливості	Значення
Матеріал оболонки кабелю	TPE-U (PUR)
Колір оболонки кабелю	Сірий