

Кабель енкодера NEBM-M12G8-E-7-LE8

Номер деталі: 1451589

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Маркування кабеля | Без тримача позначки |
| Електричне підключення 1, функція | Сторона польового пристрою |
| Електропідключення 1, проект | Круглий |
| Електричне підключення 1, тип підключення | Розетка |
| Електричне підключення 1, кабельна розетка | Пряма |
| Електропідключення 1, технологія підключення | M12x1 A-кодування згідно до EN 61076-2-101 |
| Електричне підключення 1, кількість контактів/жил | 8 |
| Електричне підключення 1, використані контакти/жили | 8 |
| Електричне підключення 2, функція | Сторона управління |
| Електричне підключення 2, тип підключення | кабель |
| Електричне підключення 2, технологія підключення | відкритий кінець |
| Електричне підключення 2, кількість полюсів/проводів | 8 |
| Електричне підключення 2, використані піни/проводи | 8 |
| Діапазон робочої напруги постійного струму | 0 V...30 V |
| Номінальна робоча напруга постійного струму | 24 V |
| Діапазон робочої напруги змінного струму | 0 V...30 V |
| Номінальна робоча напруга AC | 24 V |
| Довжина кабелю | 7 m |
| Властивості кабелю | підходить для енергетичних ланцюгів |
| Радіус вигину, рухома прокладка кабелю | 68 mm |
| Діаметр кабелю | 6.8 mm |
| Склад кабелю | 4 x 2 x 0,14 mm ² Екранований |
| Номінальний переріз провідника | 0.14 mm ² |
| Кінці проводів | Накінечник |
| Ступінь захисту | IP65 |
| Примітка щодо ступеня захисту | в змонтованому стані |
| Температура навколишнього середовища | -40 °C...80 °C |
| Температура навколишнього середовища з рухомим кабелем | -5 °C...80 °C |
| Знак CE (див. декларацію про відповідність) | Згідно директиви EC RoHS |
| Знак UKCA (див. Декларацію відповідності) | Відповідно до правил RoHS Великобританії |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B2-L |

| Особливості | Значення |
|--------------------------|--------------------|
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріал оболонки кабелю | TPE-U (PUR) |
| Колір оболонки кабелю | Сірий |