

# Муфта EAMC-40-66-10-12

Номер деталі: 1452794

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Монтажний діаметр 1	10 mm
Діаметр захвату 2	12 mm
Розмір	40
Номінальна довжина	66 mm
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	6500 rpm
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Температура навколишнього середовища	-25 °C...60 °C
Момент інерції маси	42.3 kgmm <sup>2</sup>
Передаваний крутний момент	21 Nm
Вага продукту	139 g
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS