

Муфта EAMC-40-66-12-14

Номер деталі: 1452803

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Монтажний діаметр 1	12 mm
Діаметр захвату 2	14 mm
Розмір	40
Номінальна довжина	66 mm
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	6500 rpm
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Температура навколишнього середовища	-25 °C...60 °C
Момент інерції маси	42.3 kgmm ²
Передаваний крутний момент	21 Nm
Вага продукту	139 g
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS