

# Паралельний комплект EAMM-U-145-D100-140A-188

Номер деталі: 1465541

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	145
Положення монтажу	Будь-який
Передаточне число	1:1
Макс. швидкість обертання	4000 rpm
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Момент інерції маси	2270 kgmm <sup>2</sup>
Обертний момент приводу на холостому ході	2 Nm
Передаваний крутний момент	50 Nm
Вага продукту	11800 g
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	D100B
Код інтерфейсу Motor In	140A
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS