

Сильфонний комплект EADB-V2-80-S301-400

Номер деталі: 1489409

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|--------------------------------------|---|
| Зовнішній Ø | 93 mm |
| Розмір | 80 |
| Діапазон ходу | 301 mm...400 mm |
| Подовження штока поршня | 104 mm |
| Конструкція | круглий Комплект сильфонів з вихлопом повітря |
| Положення монтажу | Будь-який |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 3 - сильний опір корозії |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B2-L |
| Опір середовища | Пил стружка Мастило Мастило Бензин |
| Ступінь захисту | IP65 згідно IEC 60529 |
| Температура навколишнього середовища | -10 °C...80 °C |
| Рухома маса | 226 g |
| Вага продукту | 423 g |
| Тип кріплення | відкладений 3 різьбовим штифтом |
| Пневматичне з'єднання | G1/4 |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріал деталей адаптера | Анодований алюмінієвий сплав Анодований |
| Матеріальні ущільнення | NBR |
| Матеріал сильфона | NBR |
| Матеріал гвинтів | Високолегована нержавіюча сталь |