

# Лічильник PZA-A-B

Номер деталі: 14992

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Конструкція	механічний послідовний лічильник з пневматичним приводом
Тип скидання	Ручна кнопка або пневматичний сигнал
Дисплей	6 цифровий
Перепад тиску, привід	0,2 ± 0,1 bar
Відновлення тиску відключення	0,15 ± 0,1 bar
Тиск реакції приводу	0,6 ± 0,2 bar
Скидання, тиск відповіді	0,6 ± 0,2 bar
Робочий тиск	2 bar...8 bar
Мінімальний тиск скидання	2 bar
Мінімальна довжина імпульсу для приводу	10 ms
Мінімальна довжина імпульсу для скидання	180 ms
Мінімальна тривалість паузи приводу	15 ms
Мінімальна тривалість паузи Скинути	50 ms
Захист від вибуху	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Експлуатація з мастилом неможлива
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	155 g
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Пневматичне з'єднання	M5
Матеріал корпусу	ABS