


# Безконтактний вимикач SIEN-M5B-PS-K-L

Номер деталі: 150370

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Відповідає стандарту	EN60947-5-2
Дозвіл	Знак RCM с UL us - Listed (OL)
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Номінальна відстань переключення	0.8 mm
Температура навколишнього середовища	-25 °C...70 °C
Повторюваність за постійних умов	0,01 mm
Комутаційний вихід	PNP
Функція комутаційного елемента	N/O контакт
Максимальна частота перемикачів	5000 Hz
Максимальний вихідний струм	200 mA
Захист від короткого замикання	синхронизація
Діапазон робочої напруги постійного струму	10 V...30 V
Захист від зворотної полярності	для всіх електричних підключень
Електричне підключення	3-жильний кабель
Довжина кабелю	2.5 m
Матеріал оболонки кабелю	TPE-U (PUR)
Розмір	M5x0,5
Тип кріплення	3 контргайкою
Момент дотягування	1.5 Nm
Тип установки	Датчик на рівні з поверхнею
Вага продукту	33.6 g
Матеріал корпусу	PA високолегована нержавіюча сталь
Індикація стану перемикачів	Світлодіод LED жовтий
Температура навколишнього середовища з рухомим кабелем	-5 °C...70 °C
Ступінь захисту	IP67
Стойкість до стрибків напруги	1 kV
Клас корозійної стійкості (CRC)	4 - особливо сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L

<b>Особливості</b>	<b>Значення</b>
Ступінь забруднення	3
Вибір додаткової інформації про давач	Зі стандартною дистанцією перемикання
Електричний вихід	PNP
Вибір версії датчика	Стандартна