


Безконтактний вимикач SIEN-M5B-PO-S-L

Номер деталі: 150375

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Відповідає стандарту	EN60947-5-2
Дозвіл	Знак RCM с UL us - Listed (OL)
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Номінальна відстань переключення	0.8 mm
Температура навколишнього середовища	-25 °C...70 °C
Повторюваність за постійних умов	0,01 mm
Комутаційний вихід	PNP
Функція комутаційного елемента	Нормально закритий контакт
Максимальна частота перемикачів	5000 Hz
Максимальний вихідний струм	200 mA
Захист від короткого замикання	синхронування
Діапазон робочої напруги постійного струму	10 V...30 V
Захист від зворотної полярності	для всіх електричних підключень
Електричне підключення	3-pin M8x1 Роз'єм
Розмір	M5x0,5
Тип кріплення	3 контргайкою
Момент дотягування	1.5 Nm
Тип установки	Датчик на рівні з поверхнею
Вага продукту	4.3 g
Матеріал корпусу	PA високолегована нержавіюча сталь
Індикація стану перемикачів	Світлодіод LED жовтий
Температура навколишнього середовища з рухомих кабелем	-5 °C...70 °C
Ступінь захисту	IP67
Стійкість до стрибків напруги	1 kV
Клас корозійної стійкості (CRC)	4 - особливо сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Ступінь забруднення	3

Особливості	Значення
Вибір додаткової інформації про давач	Зі стандартною дистанцією перемикання
Електричний вихід	PNP
Вибір версії датчика	Стандартна