


# Безконтактний вимикач SIEN-M30NB-PS-K-L

Номер деталі: 150442

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Відповідає стандарту	EN60947-5-2
Дозвіл	Знак RCM с UL us - Listed (OL)
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Номінальна відстань переключення	15 mm
Гарантована відстань перемикачів	12.15 mm
Коефіцієнти зниження	Алюміній = 0,5 Нержавіюча сталь St 18/8 = 0,85 Мідь = 0,43 Латунь = 0,53 Сталь Ст 37 = 1,0
Температура навколишнього середовища	-25 °C...70 °C
Повторюваність	0.75 mm
Комутаційний вихід	PNP
Функція комутаційного елемента	N/O контакт
Гістерезис	1.65 mm
Максимальна частота перемикачів	700 Hz
Максимальний вихідний струм	200 mA
Падіння напруги	2 V
Захист від короткого замикання	синхронизація
Діапазон робочої напруги постійного струму	11 V...30 V
Залишкова пульсація	+/- 20 %
Струм холостого ходу	10 mA
Захист від зворотної полярності	для всіх електричних підключень
Електричне підключення	3-ріп кабель
Довжина кабелю	2.5 m
Матеріал оболонки кабелю	TPE-U (PUR)
Розмір	M30x1,5
Тип кріплення	3 контргайкою
Момент дотягування	40 Nm
Тип установки	не змивати

Особливості	Значення
Вага продукту	150 g
Матеріал корпусу	Латунь РВТР Хромований
Індикація стану перемикання	Світлодіод LED жовтий
Температура навколишнього середовища з рухомим кабелем	-5 °С...70 °С
Ступінь захисту	IP67
Стійкість до стрибків напруги	0.8 kV
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Ступінь забруднення	3
Вибір додаткової інформації про давач	Зі стандартною дистанцією перемикання
Електричний вихід	PNP
Вибір версії датчика	Стандартна