

# Профільна планка SLZS-40- -

Номер деталі: 150919

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Конструкція	Паз типу Т для безконтактного вимикача Плита кріплення давачів
Максимальна довжина профілю	2800 mm
Положення монтажу	Будь-який
Для поршня Ø	Ø40
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-20 °C...60 °C
Тип кріплення	з наскрізним отвором і гвинтом
Профіль матеріалу	Кований алюмінієвий сплав анодований
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал гвинтів	Високолегована сталь