

Компенсатор довжини VAL-1/8-10

Номер деталі: 151210

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Компенсація висоти, тримач для присоски	10 mm
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	вакуумне під'єднання зверху
Робочий тиск	-0.95 bar...8 bar
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:::]
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Сплави з вмістом міді, цинку або нікелю більше 1% по масі виключаються з використання. Нікель у сталях, хімічно нікельованих поверхнях, друкованих платах, кабелях, електричних з'єднувачах і котушках не включається.
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	62 g
Тип кріплення	3 зовнішньою різьбою M22x1,5
Краплення присоски	G 1/8
Приєднання вакууму	G1/8
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Алюміній
Матеріал захвату	Алюміній РОМ Високолегована нержавіюча сталь