


# Безконтактний вимикач SMEO-4U-S-LED-24 V

Номер деталі: 151526

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Конструкція	круглий
Дозвіл	Знак RCM
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC Згідно директиви EC RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC Відповідно до правил RoHS Великобританії
Основи вимірювання	Магнітний геркон
Температура навколишнього середовища	-20 °C...60 °C
Повторюваність	0.2 mm
Комутаційний вихід	Контакт біполярний
Функція комутаційного елемента	N/O контакт
Час увімкнення	0.5 ms
Час відключення	0.03 ms
Максимальна частота перемикачів	800 Hz
Максимальний вихідний струм	500 mA
Максимальна комутаційна здатність DC	10 W
Індуктивний захисний контур	Адаптований до котушок MZ, MY, ME
Захист від короткого замикання	ні
Діапазон робочої напруги постійного струму	12 V...27 V
Залишкова пульсація	10 %
Захист від зворотної полярності	Немає
Електричне підключення 1, тип підключення	Роз'єм
Електропідключення 1, технологія підключення	M8x1 A-кодування згідно до EN 61076-2-104
Електричне підключення 1, кількість контактів/жил	3
Тип кріплення	За допомогою аксесуарів
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	6 g
Матеріал корпусу	PET
Індикація стану перемикачів	Світлодіод LED жовтий
Ступінь захисту	IP67
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L