


Дросель GRLA-3/8-NPT-B

Номер деталі: 151555

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	Одностороннє дроселювання вихлопу
Пневматичний порт 1	3/8 NPT
Пневматичне з'єднання 2	3/8 NPT
Регульовальний елемент	Шлицевий гвинт
Тип кріплення	Можливість вкручування
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	0.3 bar...10 bar
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал порожнистого гвинта	Кований алюмінієвий сплав
Матеріал гвинта для регулювання	Латунь
Матеріал гайки	Кований алюмінієвий сплав
Матеріал поворотного з'єднання	Литий цинк