

Дросель GRLA-10-UNF-B

Номер деталі: 151572

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	Одностороннє дроселювання вихлопу
Пневматичний порт 1	10-32 UNF-2B
Пневматичне з'єднання 2	10-32UNF-2A
Регулювальний елемент	Шлицевий гвинт
Тип кріплення	Можливість вкручування
Робочий тиск	0.2 bar...10 bar
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Захист від вибуху	Зверніть увагу на інформацію в сертифікаті Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Номінальний розмір	2 mm
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS