


Безконтактний вимикач SMEO-1-LED-24-K5-B

Номер деталі: 151672

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Конструкція	блокова конструкція
Дозвіл	Знак RCM
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC Згідно директиви EC RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC Відповідно до правил RoHS Великобританії
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Величина вимірювання	Позиція
Основи вимірювання	Магнітний геркон
Температура навколишнього середовища	-20 °C...70 °C
Повторюваність	0.2 mm
Комутаційний вихід	Контакт біполярний
Функція комутаційного елемента	N/O контакт
Час увімкнення	0.5 ms
Максимальна частота перемикачів	500 Hz
Максимальний вихідний струм	1 A
Максимальна комутаційна здатність змінного струму	27 VA
Максимальна комутаційна здатність DC	27 W
Захист від короткого замикання	ні
Стійкість до перевантажень	Недоступно
Діапазон робочої напруги змінного струму	12 V...27 V
Діапазон робочої напруги постійного струму	12 V...27 V
Захист від зворотної полярності	Немає
Електричне підключення 1, тип підключення	кабель
Електропідключення 1, технологія підключення	Відкритий кінець
Електричне підключення 1, кількість контактів/жил	3
Напрямок виходу підключення	Вздовж
Довжина кабелю	5 m
Колір оболонки кабелю	Сірий
Матеріал оболонки кабелю	TPE-U (PUR)
Тип кріплення	За допомогою аксесуарів
Положення монтажу	Будь-який

Особливості	Значення
Вага продукту	130 g
Кольор корпусу	Чорний
Матеріал корпусу	епоксидна смола PET посилений Сталь
Індикація стану перемикання	Світлодіод LED жовтий
Температура навколишнього середовища з рухомим кабелем	-5 °C...70 °C
Ступінь захисту	IP67
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L