


Кабель з роз'ємом КМЕВ-1-24-5-LED

Номер деталі: 151689

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Відображення стану сигналу	LED жовтий
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	230 g
Електричне підключення 1	Розетка, згідно EN 175301-803, тип C
Електропідключення 1, проект	Прямокутний
Електричне підключення 1, тип підключення	Розетка
Електричне підключення 1, кабельна розетка	Кутовий
Електричне підключення 1, примітка щодо кабельного виходу	90°
Електричне підключення 1, кількість контактів/жил	3
Електричне підключення 1, тип кріплення	На електромагнітному клапані з центральним гвинтом M2,5
Електричне підключення 2, технологія підключення	відкритий кінець
Електричне підключення 2, кількість полюсів/проводів	3
Номинальна робоча напруга постійного струму	24 V
Стійкість до стрибків напруги	0.8 kV
Під'єднання захисного заземлення	Наявне
Довжина кабелю	5 m
Властивості кабелю	Стандарт
Діаметр кабелю	5.2 mm
Склад кабелю	3 x 0,5 mm ²
Кінці проводів	Накінецьник
Ступінь захисту	IP65 згідно IEC 60529
Температура навколишнього середовища	-20 °C...80 °C
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EC RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Відповідно до правил RoHS Великобританії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Ступінь забруднення	3
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Матеріал оболонки кабелю	PVC
Матеріал корпусу	PA66-GF30
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал штекерних контактів	Посріблений сплав міді

