

# Привід лінійний DGO-1/2"" - -P-A-B

Номер деталі: 15227

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Крок	0,04 in...157 in
Ø поршня	1/2 " "
Демпфування	еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін
Напрямна	Направляюча ковзання
Робочий тиск	2 bar...7 bar
Режим роботи	Двосторонньої дії
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-20 °C...60 °C
Теоретична сила при 0,6 МПа (6 бар, 87 фунтів на квадратний дюйм), повернення	68 N
Теоретична сила при 0,6 МПа (6 бар, 87 psi), при висуванні	68 N
Пневматичне з'єднання	10-32 UNF-2B