


# Привід лінійний DGO-1 5/8"" - -PPV-A-B

Номер деталі: 15232

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Крок	0,04 in...157 in
Ø поршня	1 5/8" "
Демпфування	Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін
Напрямна	Направляюча ковзання
Принцип власної ваги	непозитивний (магніт)
Робочий тиск	1.3 bar...7 bar
Режим роботи	Двосторонньої дії
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-20 °C...60 °C
Довжина амортизації	23 mm
Пневматичне з'єднання	1/4 NPT