

Багатоканалний пневмоштекер KSV6-12

Номер деталі: 152507

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір	6 mm
Робочий тиск	-0.95 bar...10 bar
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Максимальна кількість підключень	12
Пневматичне з'єднання	PK-6
Колір	Сірий
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS