


Безконтактний вимикач SMT0-4U-PS-S-LED-24

Номер деталі: 152742

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Конструкція	круглий
На підставі норм	EN 60947-5-2
Дозвіл	Знак RCM
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC Згідно директиви EC RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC Відповідно до правил RoHS Великобританії
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Величина вимірювання	Позиція
Основи вимірювання	Магнітоіндуктивний
Температура навколишнього середовища	-25 °C...70 °C
Повторюваність	0.2 mm
Комутаційний вихід	PNP
Функція комутаційного елемента	N/O контакт
Час увімкнення	0.5 ms
Час відключення	0.5 ms
Максимальний вихідний струм	200 mA
Максимальна комутаційна здатність DC	6 W
Падіння напруги	2 V
Індуктивний захисний контур	вбудований
Мінімальний струм навантаження	0.1 mA
Залишковий струм	0.01 mA
Захист від короткого замикання	синхрування
Стійкість до перевантажень	Наявне
Діапазон робочої напруги постійного струму	10 V...30 V
Залишкова пульсація	10 %
Захист від зворотної полярності	для всіх електричних підключень
Електричне підключення 1, тип підключення	Роз'єм
Електропідключення 1, технологія підключення	M8x1 A-кодування згідно до EN 61076-2-104
Електричне підключення 1, кількість контактів/жил	3
Електричне підключення 1, тип кріплення	Фіксація гвинтом
Напрямок виходу підключення	Вздовж

Особливості	Значення
Матеріал штекерних контактів	Латунь, позолочена
Тип кріплення	За допомогою аксесуарів
Максимальний момент дотягування	0.8 Nm
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	6 g
Кольор корпусу	Чорний
Матеріал корпусу	PA PET PUR
Індикація стану перемикання	Світлодіод LED жовтий
Ступінь захисту	IP67
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L