


Безконтактний вимикач SME-8-K-LED-230

Номер деталі: 152820

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Конструкція	Для пазу типу T
Відповідає стандарту	EN60947-5-2
Дозвіл	CCC Знак RCM
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання Згідно директиви ЄС RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC Відповідно до правил RoHS Великобританії Згідно з правилами Великобританії щодо електрообладнання
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Примітка до застосування	Підтримка / огляд давача приводу " "Відповідний давач для приводу" "
Величина вимірювання	Позиція
Основи вимірювання	Магнітний геркон
Температура навколишнього середовища	-30 °C...60 °C
Повторюваність	0.2 mm
Комутаційний вихід	Контакт біполярний
Функція комутаційного елемента	N/O контакт
Повторюваність значення перемикачання	+/- 0,1 mm
Час увімкнення	2 ms
Час відключення	0.03 ms
Максимальна частота перемикачання	500 Hz
Максимальний вихідний струм	120 mA
Максимальна комутаційна здатність змінного струму	10 VA
Максимальна комутаційна здатність DC	10 W
Падіння напруги	3.9 V
Індуктивний захисний контур	Адаптований до котушок MZ, MY, ME
Мінімальний струм навантаження	5 mA
Залишковий струм	0 mA
Захист від короткого замикання	ні
Стійкість до перевантажень	Недоступно
Діапазон робочої напруги змінного струму	3 V...230 V

Особливості	Значення
Діапазон робочої напруги постійного струму	3 V...230 V
Захист від зворотної полярності	Немає
Електричне підключення 1, тип підключення	кабель
Електропідключення 1, технологія підключення	Відкритий кінець
Електричне підключення 1, кількість контактів/жил	2
Напрямок виходу підключення	Вздовж
Довжина кабелю	2.5 m
Колір оболонки кабелю	Сірий
Матеріал оболонки кабелю	TPE-U (PUR)
Тип кріплення	Кріплення у T-подібний паз Можна вставити в паз поздовжньо
Момент дотягування	0.2 Nm
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	39 g
Кольор корпусу	Чорний
Матеріал корпусу	епоксидна смола PET високолегована нержавіюча сталь
Індикація стану перемикачання	Світлодіод LED жовтий
Температура навколишнього середовища з рухомим кабелем	-5 °C...60 °C
Ступінь захисту	IP68
Напруга ізоляції	2500 V
Стійкість до стрибків напруги	4 kV
Стійкість до вібрації згідно DIN/IEC 68 частина 2-6	Перевірено відповідно до рівня складності 2
Стійкість до тривалих- вібрацій згідно DIN/IEC 68, частина 2-82	Перевірено відповідно до рівня складності 2
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Ступінь забруднення	3