


# Безконтактний вимикач SMT0-4U-NS-K-LED-24

Номер деталі: 152837

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Конструкція	круглий
На підставі норм	EN 60947-5-2
Дозвіл	Знак RCM
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC Згідно директиви EC RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC Відповідно до правил RoHS Великобританії
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Величина вимірювання	Позиція
Основи вимірювання	Магнітоіндуктивний
Температура навколишнього середовища	-25 °C...70 °C
Повторюваність	0.2 mm
Комутаційний вихід	NPN
Функція комутаційного елемента	N/O контакт
Час увімкнення	5 ms
Час відключення	5 ms
Максимальний вихідний струм	200 mA
Максимальна комутаційна здатність DC	6 W
Падіння напруги	2 V
Індуктивний захисний контур	вбудований
Мінімальний струм навантаження	0.1 mA
Залишковий струм	0.01 mA
Захист від короткого замикання	синхронування
Стійкість до перевантажень	Наявне
Діапазон робочої напруги постійного струму	10 V...30 V
Залишкова пульсація	10 %
Захист від зворотної полярності	для всіх електричних підключень
Електричне підключення 1, тип підключення	кабель
Електропідключення 1, технологія підключення	Відкритий кінець
Електричне підключення 1, кількість контактів/жил	3
Напрямок виходу підключення	Вздовж
Довжина кабелю	2.5 m

<b>Особливості</b>	<b>Значення</b>
Властивості кабелю	Стандарт
Колір оболонки кабелю	Сірий
Матеріал оболонки кабелю	PVC
Матеріал ізоляційного рукава	PVC
Кінці проводів	луджений
Тип кріплення	За допомогою аксесуарів
Максимальний момент дотягування	0.8 Nm
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	70 g
Кольор корпусу	Чорний
Матеріал корпусу	PET
Індикація стану перемикання	Світлодіод LED жовтий
Температура навколишнього середовища з рухомим кабелем	-5 °C...70 °C
Ступінь захисту	IP67
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L