


Паралельний комплект EAMM-U-86-D60-60H-102-S1

Номер деталі: 1530837

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	86
Положення монтажу	Будь-який
Передаточне число	1:1
Макс. швидкість обертання	5000 rpm
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Ступінь захисту	IP65
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Момент інерції маси	175 kgmm ²
Обертний момент приводу на холостому ході	0.25 Nm
Передаваний крутний момент	9.5 Nm
Вага продукту	2490 g
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	D60B
Код інтерфейсу Motor In	60H
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS