

Манометр MA-15-10-QS-6

Номер деталі: 153384

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Діапазон відображення	0 bar...10 bar
Номінальний розмір манометра	15
Конструкція	Манометр з трубкою Бурдона без вимірювального механізму
Тип кріплення	Монтаж в лінію
Робоче середовище	Інертні гази нейтральні рідини
Робочий тиск	0 МПа...1 МПа 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Коефіцієнт змінного навантаження	0.66
Клас точності вимірювань	5
Ступінь захисту	IP53
Температура середовища	-20 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-20 °C...60 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Положення підключення	По центру на задній стороні
Пневматичне з'єднання	QS-6
Матеріали, що контактують із середовищем	Латунь
Матеріал цапфи з гвинтом	Латунь
Матеріал корпусу	Сталь
Матеріал оглядового вікна	PC
Кольор корпусу	Чорний
Вага продукту	10 g
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Немає ацетилену Без кисню
Шкала	Одинарна шкала bar (зовні)