

Зворотній клапан HB-M5-QS-4

Номер деталі: 153445

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	Функція зворотного клапана
Пневматичний порт 1	QS-4
Пневматичне з'єднання 2	M5
Тип кріплення	Можливість вкручування
Стандартна номінальна витрата	144 l/min
Робочий тиск	-1 bar...10 bar
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Матеріал корпусу	Нікельована латунь
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]
Мінімальний перепад тиску, відкриття	0.1 bar
Мін. перепад тиску, закриття	0.2 bar
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Вага продукту	7.2 g
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS