

Зворотній клапан HB-3/8-QS-10

Номер деталі: 153457

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	Функція зворотного клапана
Пневматичний порт 1	QS-10
Пневматичне з'єднання 2	R3/8
Тип кріплення	Можливість вкручування
Стандартна номінальна витрата	1700 l/min
Робочий тиск	-1 bar...10 bar
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Матеріал корпусу	Анодований алюміній
Кольор корпусу	срібло
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Мінімальний перепад тиску, відкриття	0.1 bar
Мін. перепад тиску, закриття	0.2 bar
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Вага продукту	47 g
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS