

Зворотній клапан HB-1/2-QS-12

Номер деталі: 153461

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|---|---|
| Функція клапана | Функція зворотного клапана |
| Пневматичний порт 1 | QS-12 |
| Пневматичне з'єднання 2 | R1/2 |
| Тип кріплення | Можливість вкручування |
| Стандартна номінальна витрата | 2206 l/min |
| Робочий тиск | -1 bar...10 bar |
| Температура навколишнього середовища | 0 °C...60 °C |
| Матеріал корпусу | Анодований алюміній |
| Кольор корпусу | срібло |
| Робоче середовище | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Мінімальний перепад тиску, відкриття | 0.1 bar |
| Мін. перепад тиску, закриття | 0.2 bar |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації) |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Вага продукту | 69 g |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |