

# Кульовий кран QH-QS-4

Номер деталі: 153483

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	2/2 бістабільний
Пневматичний порт 1	QS-4
Пневматичне з'єднання 2	QS-4
Спосіб приведення в дію	Вручну
Тип кріплення	Монтаж в лінії
Стандартна номінальна витрата	148 l/min

<b>Особливості</b>	<b>Значення</b>
Номінальний розмір	2.5 mm
Робочий тиск	-0.1 МПа...1 МПа -1 bar...10 bar
Температура навколишнього середовища	0 °С...60 °С
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Спосіб ущільнення	М'який
Конструкція	Кульовий клапан
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Вага продукту	12 g
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS