

Кульовий кран QHS-QS-6

Номер деталі: 153485

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	2/2 бістабільний
Пневматичний порт 1	QS-6
Пневматичне з'єднання 2	QS-6
Спосіб приведення в дію	Вручну
Тип кріплення	3 контргайкою
Стандартна номінальна витрата	528 l/min

Особливості	Значення
Номінальний розмір	4 mm
Робочий тиск	-0.1 МПа...1 МПа -1 bar...10 bar
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Спосіб ущільнення	М'який
Конструкція	Кульовий клапан
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Вага продукту	16.5 g
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS