

# Колектор QSQ-1/8-1/4-U

Номер деталі: 153813

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                         | Значення                                        |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Розмір                                              | Стандартний                                     |
| Номинальний розмір                                  | 5.2 mm                                          |
| Тип ущільнення на гвинтовій цапфі                   | Покриття                                        |
| Положення монтажу                                   | Будь-який                                       |
| Конструкція                                         | Принцип «Push-Pull».                            |
| Розмір упаковки                                     | 1                                               |
| Робочий тиску у повному температурному діапазоні    | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar        |
| Робочий тиск у всьому діапазоні температур          | -13.775 psi...145 psi                           |
| Морська класифікація                                | Див. сертифікат                                 |
| Робоче середовище                                   | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища         | Можлива робота з мастилом                       |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                     | 1 - низький опір корозії                        |
| Відповідність LABS                                  | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| Температура навколишнього середовища                | -10 °C...60 °C                                  |
| Максимальний момент дотягування                     | 8 Nm                                            |
| Вага продукту                                       | 25 g                                            |
| Кількість виходів                                   | 4                                               |
| Кількість провідників                               | 1                                               |
| Пневматичний порт 1                                 | Зовнішня різьба 1/8 NPT                         |
| Пневматичне з'єднання 2                             | Для трубки з зовнішнім Ø 1/4 " "                |
| Температура навколишнього середовища за Фаренгейтом | 14 °F...140 °F                                  |
| Колір розчепного кільця                             | Сірий                                           |
| Матеріал цапфи з гвинтом                            | Нікельована латунь                              |
| Інформація про матеріали                            | Відповідно до RoHS                              |
| Матеріал корпусу                                    | PBT                                             |
| Матеріал звільняючого кільця                        | POM                                             |
| Матеріал ущільнення трубки                          | NBR                                             |
| Матеріал хомути для шланга                          | Високолегована нержавіюча сталь                 |