

Відсічний клапан HE-2-QS-3/16-U

Номер деталі: 153980

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	2/2 бістабільний
Пневматичний порт 1	QS-3/16
Пневматичне з'єднання 2	QS-3/16
Спосіб приведення в дію	Вручну
Тип кріплення	за бажанням: Пряме кріплення через наскрізний отвір Монтаж в лінію
Стандартна номінальна витрата	155.7 l/min
Номінальний розмір	2.4 mm
Робочий тиск	-0.095 МПа...1 МПа -0.95 bar...10 bar
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Матеріал корпусу	Посилений PBT
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Спосіб ущільнення	М'який
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	поршневий золотник
Тип контролю	прямий
Напрямок потоку	Реверсивний
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Клас "чистої кімнати"	Клас 4 згідно з ISO 14644-1
Температура середовища	0 °C...60 °C
Вага продукту	23 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR