



Відсічний клапан HE-3-1/4-QS-1/4-U

Номер деталі: 153986

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	3/2 бістабільний
Вибір додаткової функції	з функцією вихлопу
Пневматичний порт 1	1/4 NPT
Пневматичне з'єднання 2	QS-1/4
Спосіб приведення в дію	Вручну
Тип кріплення	за бажанням: Пряме кріплення через наскрізний отвір Безпосереднє різьбове кріплення
Стандартна номінальна витрата	340.2 l/min
Номінальний розмір	3.2 mm
Робочий тиск	-0.095 МПа...1 МПа -0.95 bar...10 bar
Температура навколишнього середовища	0 °С...60 °С
Матеріал корпусу	Посилений PBT
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Вихлопна функція	не регулюється
Спосіб ущільнення	М'який
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	поршневий золотник
Тип контролю	прямий
Напрямок потоку	Не реверсивні
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Клас "чистої кімнати"	Клас 4 згідно з ISO 14644-1
Температура середовища	0 °С...60 °С
Вага продукту	35 g
Пневматичний порт 3	Без каналу
Матеріал цапфи з гвинтом	Нікельована латунь
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR