


Розподільник ручний VBOH-32-G18

Номер деталі: 1558073

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	3/2 бістабільний
Пневматичний порт 1	G1/8
Пневматичне з'єднання 2	G1/8
Спосіб приведення в дію	Вручну
Тип кріплення	Монтаж в лінію Можливість вкручування
Стандартна номінальна витрата	777 l/min
Номінальний розмір	5.7 mm
Робочий тиск	-0.095 МПа...1.2 МПа -0.95 bar...12 bar
Температура навколишнього середовища	-10 °C...80 °C
Матеріал корпусу	Анодований алюмінієвий сплав
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Ширина	24 mm
Спосіб ущільнення	М'який
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	Втулковий клапан
Тип контролю	прямий
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура середовища	-10 °C...80 °C
Сила приведення в дію	17 N
Вага продукту	17 g
Матеріал цапфи з гвинтом	Кований алюмінієвий сплав, анодований
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR