

Фітинг N-1/4-P-6-MS

Номер деталі: 15631

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір	4.5 mm
Тип ущільнення на гвинтовій цапфі	Ущільнююче кільце
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	пряма форма
Розмір упаковки	10
Робочий тиску у повному температурному діапазоні	-0.95 bar...16 bar
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Максимальний момент дотягування	12 Nm
Вага продукту	18 g
Пневматичний порт 1	Зовнішня різьба G1/4
Пневматичне з'єднання 2	для трубки внут. Ø 6 мм
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	Латунь