

Фланцеве кріплення FUA-80

Номер деталі: 157306

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	80
Положення монтажу	Будь-який
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-40 °C...150 °C
Вага продукту	1910 g
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал кріплення	Кований алюмінієвий сплав
Матеріал гвинтів	Сталь Оцинкований