

# Поворотний фланець SUA-40

Номер деталі: 157323

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	40
Положення монтажу	Будь-який
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-40 °C...90 °C
Вага продукту	199 g
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал кріплення	Кований алюмінієвий сплав
Матеріал болта	Оцинкована сталь
Матеріал корпусу	пружинна сталь
Матеріал підшипника	Пластик
Матеріал гвинтів	Оцинкована сталь
Матеріал запобіжника	Пружинна сталь
Матеріал валу	Сталь Із захисним кожухом