

# Поворотний фланець SUA-100

Номер деталі: 157327

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	100
Положення монтажу	Будь-який
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-40 °C...90 °C
Вага продукту	1285 g
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал кріплення	Кований алюмінієвий сплав
Матеріал болта	Оцинкована сталь
Матеріал корпусу	пружинна сталь
Матеріал підшипника	Пластик
Матеріал шайби	оцинкована сталь
Матеріал гвинтів	Оцинкована сталь
Матеріал запобіжника	Оцинкована сталь
Матеріал валу	Сталь Із захисним кожухом