

Тестер давача SM-TEST-1

Номер деталі: 158481

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC
Температура навколишнього середовища	0 °C...40 °C
Діапазон робочої напруги постійного струму	12 V...20 V
Джерело живлення	Дві блокові батареї 9V
Індикатор готовності	LED зелений
Ступінь захисту	IP20
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L