

Таймер PZVT-3-SEC

Номер деталі: 158495

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Конструкція	механічний послідовний лічильник з пневматичним приводом
Тиск вимкнення	0.1 bar
Робочий тиск	2 bar...6 bar
Тиск включення	1.6 bar
Стандартна номінальна витрата	50 l/min
Регульований час затримки	0.2 s...3 s
Точність налаштування	±0,3 с
Тривалість паузи для скидання	200 ms
Точність повторюваності налаштування часу	±0,1 с
Захист від вибуху	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Експлуатація з мастилом неможлива
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Ступінь захисту	IP54 Із захисною кришкою та передньою рамою згідно IEC 60529
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	45 g
Тип кріплення	Монтаж на передній панелі
Пневматичне з'єднання	Внутрішня різьба M5
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	ABS