

# Злив конденсату WA-1-B

Номер деталі: 158497

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Спосіб приведення в дію	механічно
Положення монтажу	по вертикалі +/- 10°
Допоміжне ручне керування	Без фіксації
Відведення конденсату	Повністю автоматичний
Конструкція	зовнішній, механічний, повністю автоматичний
Величина вимірювання	Рівень
Функція клапана	2/2 закритий моностабільний
Робочий тиск	4 bar...16 bar
Робоче середовище	Вода
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-20 °C...60 °C
Температура середовища	0 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Вага продукту	210 g
Тип кріплення	Монтаж в лінію
Підключення для зливу конденсату	G1/4
Пневматичне з'єднання	M9
Матеріал корпусу	Латунь РА