


Вакуумний фільтр VAF-PK-4

Номер деталі: 15889

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номинальний розмір	3 mm
Положення монтажу	Будь-який
Ступінь фільтрації	50 µm
Робочий тиск	-0.95 bar...0 bar
Зверніть увагу на робочий тиск	Застосування тільки у відкритих вакуумних системах
Витрата при вакуумі = -0,075 МПа (-0,75 бар, -10,875 psi)	70 l/min
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	0 °C...40 °C
Вага продукту	6 g
Тип кріплення	Монтаж в лінію
Пневматичне з'єднання	PK-4 з накидною гайкою
Матеріал накидної гайки	POM
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал фільтра	Тканина PA
Матеріал корпусу	PA
Ефективність імпульсу при висуванні	8 bar