

# Фланцевий манометр FMA-40-10-1/4-EN

Номер деталі: 159596

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Діапазон відображення	0 bar...10 bar
Область відображення	0 psi...145 psi
Відповідає стандарту	EN 837-1
Номинальний розмір манометра	40
Захист від вибуху	Зверніть увагу на інформацію в сертифікаті Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Конструкція	Манометр з трубкою Бурдона
Тип кріплення	Монтаж на передній панелі
Робоче середовище	Інертні гази нейтральні рідини
Робочий тиск	0 МПа...1 МПа 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Коефіцієнт змінного навантаження	0.66
Клас точності вимірювань	2,5
Ступінь захисту	IP43
Температура середовища	-20 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-20 °C...60 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Положення підключення	По центру на задній стороні
Пневматичне з'єднання	G1/4
Матеріали, що контактують із середовищем	Латунь
Матеріал цапфи з гвинтом	Латунь
Матеріал корпусу	ABS

Особливості	Значення
Матеріал оглядового вікна	SAN
Матеріал кріпильного кільця	Сталь
Кольор корпусу	Чорний
Вага продукту	80 g
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Немає ацетилену Без кисню
Шкала	Подвійна шкала bar (зовні) psi (внутрішній)