

Мастилорозпилювач LOE-3/4-D-MAXI

Номер деталі: 159622

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|---|--|
| Розмір | Maxi |
| Модельний ряд | D |
| Положення монтажу | по вертикалі +/- 5° |
| Конструкція | Пропорційний стандартний мастилорозпилювач |
| Максимальна кількість мастила | 190 cm ³ |
| Кришка контейнера | Металевий захист |
| Робочий тиск | 0 bar...16 bar |
| Мінімальна витрата для функції змащення | 10 l/min |
| Стандартна номінальна витрата | 8400 l/min |
| Робоче середовище | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Інертні гази |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації) |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 2 - помірний вплив корозії |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура зберігання | -10 °C...60 °C |
| Клас чистоти повітря на виході | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Інертні гази |
| Температура середовища | -10 °C...60 °C |
| Температура навколишнього середовища | -10 °C...60 °C |
| Вага продукту | 1100 g |
| Тип кріплення | За допомогою аксесуарів |
| Пневматичний порт 1 | G3/4 |
| Пневматичне з'єднання 2 | G3/4 |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріал ємності | PC |