

Ресивер CRVZS-0.4

Номер деталі: 160234

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Обсяг	0,4 l
Положення монтажу	Будь-який
Відповідає стандарту	AD 2000
Робочий тиск	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.78 psi...232 psi
Дозвіл	CRN TÜV
Орган сертифікації	TSSACRN0H17477.5C
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [-:-:-] азот
Клас корозійної стійкості (CRC)	3 - сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура середовища	-10 °C...100 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...100 °C
Максимальний затягувальний момент з'єднувальної різьби	23 Nm
Вага продукту	543 g
Тип кріплення	Кріпильні кліпси
Пневматичне з'єднання	G1/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал резервуара стисненого повітря	високолегована нержавіюча сталь
Затискачі для утримання матеріалу	високолегована нержавіюча сталь