


# Амортизатор YSR-32-60-C

Номер деталі: 160274

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	32
Крок	60 mm
Демпфування	Саморегулююче
Положення монтажу	Будь-який
Визначення положення	без
Максимальна швидкість удару	3 m/s
Час скидання при кімнатній температурі	0.5 s
Час скидання при мінімальній температурі навколишнього середовища	1 s
Режим роботи	Одиної дії Штовхання
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...80 °C
Довжина амортизації	60 mm
Максимальна сила удару	6000 N
Максимальне споживання енергії на один хід	380 J
Максимальне споживання енергії на годину	220000 J
Максимальна залишкова енергія	2 J
Сила скидання	20 N
Мінімальне зусилля введення	160 N
Вага продукту	1220 g
Діапазон мас	400 kg
Тип кріплення	3 контргайкою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Оцинкована сталь
Матеріал штока поршня	Високолегована сталь