

Пластикова трубка PAN-V0-6X1-SW

Номер деталі: 160550

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Зовнішній Ø	8 mm
Зовнішній діаметр для фітинга	6 mm
Радіус вигину, що залежить від витрати	30 mm
Внутрішній Ø	4 mm
Мінімальний радіус вигину	13 mm
Властивості трубки	підходить для енергетичних ланцюгів
Робочий тиску у повному температурному діапазоні	-0.095 MPa...0.3 MPa -0.95 bar...3 bar
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	-13.775 psi...43.5 psi
Робочий тиск в залежності від температури	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Зверніть увагу на робочий тиск	Мінеральне масло: максимум 0,3 МПа при максимум 90 °C Вода: максимум 0,3 МПа при максимальній температурі 90 °C
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-:] Мінеральна олива Вода (рідка, без льоду)
Вогневипробування матеріалу	UL94 V-0 (обшивка)
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-30 °C...90 °C
Вага виробу за довжиною	0.049 kg/m
Пневматичне з'єднання	Для цангового фітинга - зовнішній Ø 6 мм
Колір	Чорний
Твердість по шкалі Shore	A 72 +/-4 D 57 +/-3
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал трубки	PA12-P PVC-P