


Багатопозиційний комплект DPVU-50

Номер деталі: 161199

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Розмір | 50 |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 2 - помірний вплив корозії |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B2-L |
| Температура навколишнього середовища | -40 °C...150 °C |
| Вага продукту | 212 g |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріал фланця | Кований алюмінієвий сплав |
| Матеріал гвинтів | Сталь Оцинкований |
| Матеріал циліндричного штифта | Сталь оцинкований |