

Кутовий роз'єм MPPE-3-B

Номер деталі: 161839

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Частота підключення	500
Тип кріплення	з накидною гайкою
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	65 g
Електричне підключення	8-pin Розетка кутова паяний
Діапазон робочої напруги постійного струму	60 V
Пропускна здатність по струму	5 A
Кабельний роз'єм	Pg9
Допустимий діаметр кабелю	6 mm...8 mm
Перетин з'єднання	0.75 mm ²
Ступінь захисту	IP67
Температура навколишнього середовища	-30 °C...95 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Матеріал корпусу	PA
Кольор корпусу	Чорний
Матеріал накидної гайки	PA
Матеріал штекерних контактів	Мідь Луджений