

Опорна стійка CRLNG-40

Номер деталі: 161841

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	40
На підставі норм	ISO 15552 (раніше також VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Положення монтажу	Будь-який
Клас корозійної стійкості (CRC)	4 - особливо сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Сплави з вмістом міді, цинку або нікелю більше 1% по масі виключаються з використання. Нікель у сталях, хімічно нікельованих поверхнях, друкованих платах, кабелях, електричних з'єднувачах і котушках не включається.
Температура навколишнього середовища	-40 °C...80 °C
Вага продукту	161 g
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал кріплення	електрооптимізоване високолегована сталь
Матеріал підшипника	Пластик